

Stand: 05/2026



Etikettendrucker
für den Industrieinsatz

SQUIX
Made in Germany

Lieferumfänge, Aussehen und technische Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Die Katalogdaten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar.



Aktuelle Daten unter
www.cab.de/squix

Die wichtigsten Merkmale



SQUIX-Etikettendrucker für den Industrieinsatz

Sie kommen in einem breiten Anwendungsgebiet zum Einsatz.

Ihre Entwicklung ist konsequent auf einfache und intuitive Bedienung und hohe Zuverlässigkeit ausgerichtet.

Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und in Form und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt.

Umfangreiche Peripherie und Software ermöglichen kundenspezifische Lösungen.

Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder im Netzwerk – die robusten Drucker sind jeder Anforderung gewachsen.

Der Highspeed-Prozessor sorgt für schnelle Verarbeitung eines Druckjobs und stellt das angeforderte Etikett sofort zur Verfügung.

- Zuverlässiges und schnelles Drucken
- Präziser Eindruck
- Einfache Bedienbarkeit
- Kompaktes Design
- Höchste Qualitätsansprüche

Anwendungsbeispiele

Leiterplattenkennzeichnung



Typenschildkennzeichnung



Karton- und Palettenkennzeichnung



Etikettendrucker mit linksbündiger Materialführung

optimiert für verschiedene Druckbreiten und Materialien

1.1, 1.2



Die Schmalen

für kleine Etiketten

Etikettendrucker		SQUIX 2	
Druckauflösung	dpi	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	150
Druckbreite	bis mm	56,9	54,1

1.3, 1.4



Die Universellen

Die meistverkauften Industriegeräte mit umfangreichem Zubehör

Etikettendrucker		SQUIX 4.3		SQUIX 4	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7

Die Basisgeräte sind mit integriertem Schneidemesser lieferbar.

1.5, 1.6



Die Breiten

für Odette-, UCC- und GS1-Etiketten in Logistikanwendungen

Etikettendrucker		SQUIX 6.3	
Druckauflösung	dpi	203	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	250
Druckbreite	bis mm	168	162,6

1.7, 1.8



Der Extrabreite

für Paletten- und Fassetiketten

Etikettendrucker		SQUIX 8.3	
Druckauflösung	dpi	300	
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150	
Druckbreite	bis mm	216	



Basisgeräte

mit Abreißkante

zum Drucken auf Etiketten und Endlosmaterialien, auf Rollen gewickelt oder Leporello gefaltet. Das Material wird an der gezackten Abreißkante getrennt. Optional kann es geschnitten oder extern aufgewickelt werden.



Spendegeräte

mit internem Aufwickler

Zusätzlich zur Basisversion können Etiketten gespendet werden. Nach dem Drucken wird das Etikett vom Träger gelöst. Es kann von Hand oder durch einen Applikator abgenommen werden.

Etikettendrucker mit linksbündiger Materialführung



*Etikettendrucker SQUIX 4 P,
Spendegerät mit internem Aufwickler*

1 **Faltdeckel**

Durch das große Panoramafenster können der Materialverbrauch geprüft und der komplette Druckvorgang beobachtet werden.

2 **Andruckstößel**

Ein Stößel ist an der Innenseite fest montiert.
Ein zweiter Stößel wird so weit in Richtung Etikettenrand positioniert, bis ein gutes Druckbild gewährleistet ist.

3 **Stabiles Metallgehäuse**

Aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.

4 **Gummierung Druckwalzen**

Standard synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit;
optional Silikon für besonders lange Lebensdauer

5 **Spendefunktion**

Über die Spendekante wird das Etikett vom Trägermaterial abgelöst. Hohe Eindruck- und Spendegeauigkeit werden durch die angetriebene Umlenkwalze und die Andruckrolle erreicht.

6 **Peripherieanschluss**

Einfach und schnell sind die Zusatzmodule aufsteckbar.
Sie werden mit einer Schraube fixiert.

7 **Transferfolienhalter**

Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen schnellen, einfachen Transferfolienwechsel.

8 **Rollenhalter**

Der gefederte Randsteller mit Drehverschluss gewährleistet einen gleichbleibenden Zug beim Materialvorschub.

9 **Interner Aufwickler**

Beim Spendegerät können mit dem Aufwickler Etiketten oder Trägermaterial mit oder ohne Pappkern aufgewickelt werden. Die dreiteilige Spannachse ermöglicht einfaches Materialhandling.

10 **Schwinge**

Die federnde Schwinge mit Umlenkrollen aus Teflon dämpft die Zugkraft und verbessert die Eindruckgenauigkeit.

11 **Materialführung**

Sie ist an der Schwinge montiert. Der Anschlag wird mit dem Drehknopf bis zum Etikettenrand positioniert.

Eindruckgenauigkeit

Je kleiner das Etikett, desto höher ist die Anforderung an die Eindruckgenauigkeit. Mit der einstellbaren Schlupfkorrektur kann der Druckversatz bis $\pm 0,2$ mm reduziert werden.

Etikettendrucker SQUIX Linerless

1.9, 1.10



SQUIX 4.3 L



SQUIX 6.3 L

60% mehr Etiketten auf der Rolle

gegenüber Haftetiketten mit Trägermaterial.

Keine Entsorgung von Trägermaterial

Variable Etikettenlänge durch programmierbare Materialsparfunktion

Nach der letzten Druckzeile und einem Offset erfolgt automatisch der Schnitt.

Volle Kompatibilität in Funktion und Abmessung zu den Standard SQUIX-Geräten.

Etikettendrucker		SQUIX 4.3 L		SQUIX 6.3 L	
Druckauflösung	dpi	203	300	203	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	250	250	250
Druckbreite	bis mm	104	108,4	168	162,6

Unterschiede zur den linksbündigen Basis- und Spendergeräten

1 Kopfandrucksystem

Bei Thermodirektdruck ist ein reduzierter Kopfandruck ausreichend. Der geringere Andruck am Druckkopf erhöht dessen Lebensdauer.

2 Druckkopf 4.3 / 6.3

Er ist langlebig und bestens für das Beducken von Linerless-Materialien geeignet.

3 Druckwalze DRL

Sie ist speziell für Linerless-Materialien ausgelegt.

4 Schneidmesser

Es ist im Lieferumfang enthalten. Mit dem zusätzlich eingebauten Spendesensor wird die Entnahme der geschnittenen Etiketten überwacht.

Für eine hohe Schnittleistung sind die Messer gehärtet und titanbeschichtet. Die Oberfläche ist klebstoffabweisend.

Materialsensor

Mit ihm wird sowohl Material vorhanden als auch Materialende erkannt.



Etikettendrucker SQUIX 4.3 L



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.cab.de/linerless

Nachrüsten von SQUIX Standarddruckern

1.19



Sowohl Basis- als auch Spendedrucker können für Linerlessmaterialien nachgerüstet werden.

Das Nachrüstkit besteht aus:

Abdeckblech über der Transportbaugruppe

Leitblech nach der Druckwalze

Schutzrohr über dem internen Aufwickler

Schneidemesser

Linerless-Druckwalze

Linerless-Endlosmaterialien

Linerless RL540

Auf Verpackungen aller Art in der Industrie und der Logistik, zwei mm klebefreie Zone am Rand

Linerless P98

Auf Verpackungen aller Art in der Industrie und der Logistik, Kleber vollflächig bis zum Rand

Alle Materialien sind frei von Bisphenolen und eignen sich im Lebensmittelbereich.

**- CO₂-reduziert
- vermeidet Abfall**



Material	Linerless RL540	Linerless P98
Werkstoff	Thermodirektpapier, weiß	Thermodirektpapier, weiß
Dicke	ca. 80 µm	ca. 82 µm
Kleber	Acryl selbstklebend	Acryl selbstklebend
Anfangshaftung	mittel	sehr hoch
Empfehlung für Lebensmittel	k.A.	BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105
Verklebetemperatur	ab 5°C	ab 5°C
Gebrauch		
- Temperatur	-10°C - 100°C	-20°C - 80°C
Lagerfähigkeit	12 Monate	24 Monate
- Temperatur	23°C ± 5°C	20°C ± 5°C
- Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	50 % ± 10 %	45 % ± 5 %
Einsatz	Innenbereich	Innenbereich
Druckgeschwindigkeit bis mm/s	200	250
Materiallänge m	280	300
Rollendurchmesser mm	200	200
Kerndurchmesser mm	76	76
Wicklung	außen	außen

Benennung	Artikel-Nr.	Materialbreite mm	Materiallänge m	VP1 Karton	VP2 Palette
Endlosmaterial Linerless RL540 / 58 mm x 280 m	auf Anfrage	58	280	4 Rollen	64 Rollen
Endlosmaterial Linerless RL540 / 80 mm x 280 m	auf Anfrage	80	280		
Endlosmaterial Linerless RL540 / 105 mm x 280 m	5780202	105	280		
Endlosmaterial Linerless P98 / 60 mm x 300 m	auf Anfrage	60	300	4 Rollen	64 Rollen
Endlosmaterial Linerless P98 / 80 mm x 300 m	auf Anfrage	80	300		
Endlosmaterial Linerless P98 / 100 mm x 300 m	5780222	100	300		
Endlosmaterial Linerless P98 / 148 mm x 300 m	auf Anfrage	148	300		

Weitere Breiten auf Anfrage

Etikettendrucker mit zentrierter Materialführung

1.11, 1.12



Basisgerät



Spendegerät

Die Präzisen und Vielseitigen

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind, insbesondere sehr kleine Etiketten oder schmale Endlosmaterialien wie flachgepresste Schläuche.

Etikettenlichtschanke bis 5 mm Druckhöhe für runde oder ovale Schläuche

Etikettendrucker		SQUIX 4.3 M SQUIX 4.3 MP		SQUIX 4 M SQUIX 4 MP	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7

Unterschiede zur linksbündigen Materialführung

1 Transferfolienhalter

Das Positionieren der Transferfolie wird durch das aufgedruckte Lineal erleichtert.

2 Andruckstößel

Die beiden Stößel sind für alle Materialbreiten fest montiert. Es sind keine Einstellungen und Justagen am Druckkopf notwendig.

3 Rollenhalter

Automatisches Zentrieren der Materialrolle beim Anlegen des Randstellers

4 Materialführung

Präziser Eindruck durch die Materialführung direkt vor der Druckwalze. Einstellung der Materialbreite über eine Spindel

5 Schmale Druckwalzen

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien und Transferfolien auch schmale Druckwalzen erforderlich. Damit werden der Druckwalzenabrieb, Druckkopfverschmutzung und Fehler beim Materialtransport vermieden.

Gummierung: synthetischer Kautschuk



Etikettendrucker SQUIX 4 MP,
Spendegerät mit internem Aufwickler



Etikettendrucker mit zentrierter Materialführung und Separator

1.14



Basisgerät

Für Textilanwendungen

Bei hoher Heizenergie kann nach dem Drucken die Transferfolie auf dem Textilband verkleben. Die Zugwalze trennt die Transferfolie sicher vom Material.

Auch Etiketten oder Endlosmaterialien auf Rollen oder Spulen können bedruckt werden. Es ist keine Einstellung der Stößel für die Etikettenbreite notwendig. Für schmale Materialien werden angepasste Druckwalzen angeboten.

Etikettendrucker		SQUIX 4.3 MT	SQUIX 4 MT
Druckauflösung	dpi	300	300 600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300 150
Druckbreite	bis mm	108,4	105,7 105,7

Unterschiede zur zentrierten Materialführung

1 Ableitbürste

Hauptsächlich bei Kunststoffmaterialien wird nach dem Druck die elektrostatische Aufladung abgeleitet.

2 Separator

Bei hoher Heizenergie kann nach dem Drucken die Transferfolie auf dem Textilband verkleben. Die Zugwalze trennt die Transferfolie sicher vom Material.



Etikettendrucker SQUIX 4 MT
mit angebautem Separator

UHF-RFID-Etikettendrucker SQUIX

als Basis- oder Spendegerät mit linksbündiger oder zentrierter Materialführung



Weitere Informationen unter
www.cab.de/squix-rfid

SQUIX

Etikettendrucker SQUIX 4 M
mit integriertem UHF-RFID-Modul

Die SQUIX-Etikettendrucker mit integrierter UHF-RFID-Option bieten höchste industrielle Zuverlässigkeit im Schreib- und Druckprozess von RFID-Etiketten.

Dazu stehen drei optionale UHF-RFID-Module zur Auswahl, die jeweils optimiert sind auf eine bestimmte Klasse von RFID-Etiketten: normale RFID-Tags, on metal RFID-Tags und Mini-RFID-Tags.

Die UHF-RFID-Option ist bereits für eine breite Auswahl von RFID-Etiketten qualifiziert. cab bietet außerdem die Unterstützung bei der Entwicklung und Qualifizierung kundenspezifischer Lösungen.

Was die cab-Etikettendrucker mit UHF-RFID-Option darüber hinaus besonders macht, sind die umfangreiche Peripherie und die ausgezeichnete Programmierbarkeit, mit denen anwendungsorientierte Lösungen möglich werden.

Neben der RFID-Technologie unterstützen wir mit OPC UA und WebDAV auch neueste Kommunikationsschnittstellen zur Einbindung des Druckers in komplexe Logistiksysteme.

● typisch ○ möglich □ Option

		1.3, 1.4				1.5, 1.6		1.7, 1.8	1.11, 1.12			
RFID-Etikettendrucker	Typ	SQUIX 4.3		SQUIX 4		SQUIX 6.3*		SQUIX 8.3*	SQUIX 4.3 M		SQUIX 4 M	
Materialführung		linksbündig							zentriert			
Druckprinzip	Thermotransfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Thermodirekt	●	●	○	–	●	●	●	●	●	○	–
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600	203	300	300	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150	250	250	150	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7	168	162,6	216	104	108,4	105,7	105,7
UHF-RFID-Module												
UHF-RFID-Modul OM 4		□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
UHF-RFID-Modul RS 4		□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
UHF-RFID-Modul HS 4		□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
UHF-RFID-Modul OM / RS 4		□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
UHF-RFID-Modul RS 6		–	–	–	–	□	□	–	–	–	–	–
UHF-RFID-Modul HS 6		–	–	–	–	□	□	–	–	–	–	–
UHF-RFID-Modul RS 8		–	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–
UHF-RFID-Modul HS 8		–	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–

*in Planung

UHF-RFID Modul mit Schreib-/ Lese-Antennen

Das Modul ist im Gehäuse montiert, die Antenne direkt am Druckkopf oder in der Transportbaugruppe. Das Auslesen und Beschreiben der RFID-Tags erfolgt unmittelbar vor dem Bedrucken der Etiketten. Im Fehlerfall wird das Etikett als ungültig gekennzeichnet.

Schreib-/ Lese-Antennen

Am Druckkopf

- 1. OM – On Metal** bevorzugt für Etiketten auf metallischen Oberflächen

In der Transportbaugruppe

- 2. RS – Regular Sensitivity** Standard für alle gängigen RFID-Etiketten
- 3. HS – High Sensitivity** für RFID-Etiketten mit spezieller Abstrahlcharakteristik

Am Druckkopf und in der Transportbaugruppe

- 4. OM und RS** – Jede Antenne kann einzeln das Etikett auslesen und beschreiben.

RFID-Features

RFID-Tag Kalibrierung

Mit Hilfe der Kalibrierfunktion lässt sich für die RFID-Tags die optimale Schreib-/Leseleistung ermitteln. Kennlinien dazu können über die Statusfunktion ausgedruckt werden.

Tag-Inhalt on the fly auslesen

Inhalte (TID, EPC, User Memory) können am Drucker **on the fly** ausgelesen und in der GUI angezeigt werden.

Technische Daten

UHF-RFID Modul:

RFID Standard: UHF EPC Class 1 Gen 2
Spezifikation Schnittstelle: ISO/IEC 18000-63

Frequenzbereich Lese-Antennen:

ETSI & FCC

Weitere Funktionen:

Statistikausgaben
Angabe Anzahl erlaubter Schreib- / Lesefehler
Etikett ungültig kennzeichnen (Void Label)
Memory Bänke sperren

Programmierung:

JScript
ZPL2

Etikettensoftware:

cablabel S3
Codesoft (in Vorbereitung)
Loftware Spectrum (in Vorbereitung)
Nicelabel (in Vorbereitung)
Bartender (in Vorbereitung)



Antennen-Beispiele

identitytag

Wet Inlay
53x53 mm



Tag-Antenne: Smartrac FROG 3D

Tag-IC: Impinj Monza 4D

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

identitytag

SmartLabel
100x150 mm



Tag-Antenne: Smartrac DogBone

Tag-IC: Impinj Monza R6

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

identitytag

Smart Label
54x25 mm



Tag-Antenne: On-Metal

Tag-IC: NXP UCODE 7XM

Schreib-/Lese-Antenne: cab On Metal

Confidex

Automotive Carrier Pro
92 mm x 24 mm



Tag-Antenne: M4QT

Tag-IC: Impinj Monza 4QT/4G

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

Confidex

Casey
92x24 mm



Tag-Antenne: MR6-P

Tag-IC: Impinj Monza R6-P

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

Confidex

Automotive Kanban
80x208 mm



Tag-Antenne: M4E

Tag-IC: Impinj Monza 4E

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

Avery Dennison

BJ 269 WET WHITE
93x22 mm



Tag-Antenne: AD-663U7xm

Tag-IC: NXP UCODE 7xm

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

Avery Dennison

BR800 WET WHITE
93x22 mm



Tag-Antenne: AD-665u8

Tag-IC: NXP UCODE 8

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

Avery Dennison

BU117 WET WHITE
25x18 mm



Tag-Antenne: AD-151iM

Tag-IC: NXP G2iM

Schreib-/Lese-Antenne: cab High Sensitivity

Omni-ID

IQ400 P
94x24 mm



Tag-Antenne: Alien ALN-9610

Tag-IC: Alien Higgs 3

Schreib-/Lese-Antenne: cab Regular Sensitivity

Omni-ID

IQ150 EU
54x12 mm



Tag-IC: Impinj Monza R6

Schreib-/Lese-Antenne: cab On Metal

Omni-ID

IQ600 EU
94x24 mm



Tag-IC: Impinj Monza R6

Schreib-/Lese-Antenne: cab On Metal

Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen

1 LED-Anzeige: Netz EIN

2 Statusleiste: Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, Transferfolie Vorwarnung, SD-Speicherkarte/USB-Speicherstick gesteckt, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit

3 Druckerstatus: Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten pro Druckauftrag, Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start

4 USB-Steckplatz für den Service Key oder einen Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden

5 Bedienung

-  Schneide- / Perforationsmesser schneiden
-  Externer Aufwickler Außen- oder Innenwicklung
-  Applikator drucken und etikettieren in Einzelschritten
-  Abreiß- / Spendemodus Etikett drucken
-  Abreißmodus Rückzug des Etikettenmaterials

 Sprung ins Menü

 Abbruch und Löschen aller Druckaufträge

 Wiederholdruck

 Etikettenvorschub


 Unterbrechung und Fortsetzung des Druckauftrags



Einstellmöglichkeiten



Druckparameter



Druckoffset Y



Druckgeschwindigkeiten



Videoanleitungen

Externes Bedienfeld

Ist das Bedienfeld des Druckers nicht zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschlossen werden.

gleiche Funktionalität wie am Drucker

Landscape- oder Porträtmodus

Bedienbarkeit beliebig am externen Bedienfeld oder am Drucker

Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device

1 LED-Anzeige: Netz EIN

2 USB-Steckplatz für den Service Key oder einen Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden

3 USB-Anschlusskabel für die Stromversorgung cab stellt spezifizierte Kabel zur Verfügung. Längen 1,8 m bis 16 m



Druckköpfe

2.1



Alle Druckköpfe sind bei gleicher Breite beliebig austauschbar. Sie werden von der CPU automatisch erkannt und kalibriert. Wichtige Daten wie Laufleistung, maximale Betriebstemperatur und Heizenergie werden direkt im Druckkopf gespeichert. Die Werte können im Werk ausgelesen werden.

Druckköpfe für SQUIX 2, SQUIX 4 - 300, 600 dpi

randscharfes Druckbild
für Typenschilder mit kleinen Schriften, Grafiken
zur Beschriftung von Materialien mit hohem Energiebedarf

Druckköpfe für SQUIX 4.3, SQUIX 6.3 - 203, 300 dpi

Druckköpfe für SQUIX 8.3 - 300 dpi

langlebig
für raue Umgebung und Thermodirektdruck

Druckwalzen

2.2, 2.7



Zwei Materialtypen:

Druckwalzen DR

Gummierung: synthetischer Kautschuk
für hohe Eindruckgenauigkeit
standardmäßig geliefert

Druckwalzen DRS

Gummierung: Silikon
für besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindrucktoleranz

Schnittstellen



- 1 Steckplatz für **SD-Speicherkarte**
- 2 **2 x USB Host** für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-WLAN-Stick, externes Bedienfeld
- 3 **USB 2.0 Hi-Speed Device** für PC-Anschluss
- 4 **Ethernet 10/100 Mbit/s**
- 5 **RS232-C** 1.200 bis 230.400 Baud / 8 Bit

Option

6 Digitale I/O-Schnittstelle

Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster wird der Etikettiervorgang gestartet. Gleichzeitig werden Status- und Fehlermeldungen ausgegeben.

konform zu IEC/EN 61131-2, Typ 1+3

alle Ein- und Ausgänge mit galvanischer Trennung und Verpolungsschutz, Ausgänge zusätzlich kurzschlussfest

Eingänge PNP

Start Drucken / Etikettieren
Drucke erstes Etikett
Druckwiederholung
Druckauftrag löschen
Etikett abgenommen
Stopp Drucken / Etikettieren
Pause
Reset

Ausgänge PNP, NPN

Betriebsbereitschaft
Druckdaten vorhanden
Grundstellung / obere Endlage
Papiertransport EIN
Etikett in Spendeposition
Etikettierposition / untere Endlage
Vorwarnung Transferfolienende
Sammelfehler

Technische Daten

Etikettendrucker mit linksbündiger Materialführung

● typisch ○ möglich ■ Standard □ Option

				1.1, 1.2		1.3, 1.4		1.5, 1.6		1.7, 1.8							
Typ				SQUIX 2		SQUIX 4.3		SQUIX 4		SQUIX 6.3		SQUIX 8.3					
Druckprinzip		Thermotransfer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		Thermodirekt		○	–	●	●	○	–	●	●	●	●				
Druckauflösung		dpi		300	600	203	300	300	600	203	300	300					
Druckgeschwindigkeit		bis mm/s		250	150	300	300	300	150	250	250	150					
Druckbreite		bis mm		56,9	54,1	104	108,4	105,7	105,7	168	162,6	216					
Drucklänge		bis mm		12.000	3.000	13.500	6.000	6.000	1.500	9.000	4.000	3.000					
Druckbeginn		Abstand zur Anlegekante		mm		2		2,8		1,2		2					
UHF-RFID																	
UHF-RFID Modul				–		□		□		□		□					
Material ¹⁾																	
Papier, Karton, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec				●		●				●		●					
RFID-Etiketten gemäß separater Spezifikation				–		●		●		○		○					
Schrumpfschlauch		konfektioniert		–				○		–		–					
		endlos, flachgepresst		○				○		–		–					
Textilbänder				○				○		–		–					
Konfektionierung		auf Rolle, Leporello		●				●		●		●					
		Rollendurchmesser		bis mm		205											
		Kerndurchmesser		mm		38,1 - 76											
		Wicklung		außen oder innen													
Etiketten		Breite		mm		4 - 63		20 - 116				46 - 176		46 - 220			
		Höhe ohne Etikettenrückzug ²⁾		ab mm		4		4				6		25			
		mit Etikettenrückzug ²⁾		ab mm		4		6				12		25			
		mit Etikettenr. beim Spenden		ab mm		6		6				12		25			
		Dicke		mm				0,03 - 0,6				0,03 - 0,6		0,05 - 0,6			
Trägermaterial		Breite		mm		24 - 67		24 - 120				50 - 180		50 - 235			
		Dicke		mm		0,03 - 0,16											
Endlosmaterial		Breite		mm		24 - 67		24 - 120				50 - 180		50 - 235			
		Dicke		mm		0,03 - 0,5		0,03 - 0,5				0,03 - 0,5					
		Gewicht (Karton)		bis g/m²		300		300				300					
Schrumpfschlauch		Breite konfektioniert		bis mm		–		120				–		–			
		endlos, flachgepresst		mm		24 - 67		24 - 85				–		–			
		Dicke		bis mm		1,1		1,1				–		–			
Transferfolie ³⁾		Farbseite		außen oder innen													
		Rollendurchmesser		bis mm		80											
		Kerndurchmesser		mm		25,4											
		Lauflänge		bis m		600						360					
		Breite		mm		25 - 67		25 - 114				50 - 170		220			
Interner Aufwickler bei Spendegeräten																	
Außendurchmesser		bis mm		142													
Kerndurchmesser		mm		40													
Wicklung				außen													
Druckermaße und -gewichte																	
Breite x Höhe x Tiefe		mm		200 x 288 x 460		252 x 288 x 460				312 x 288 x 460		352 x 288 x 460					
Gewicht		kg		9		10				14		15					
Etikettensensoren mit Positionsanzeige																	
Durchlichtsensor		für		Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien													
Reflexsensor		von unten oder oben		für		Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien											
Abstand Sensor		zur Anlegekante		linksbündig mm		5 - 26		5 - 60				5 - 60		5 - 60			
Materialdurchlasshöhe		bis mm		2, optional 5													
Schnittstellen																	
RS232-C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit				■													
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss				■													
Ethernet 10/100 Mbit/s IPv4 und IPv6				LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC													
2 x USB Host am Bedienfeld, 2 x USB Host auf der Rückseite				Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, Tastatur, Barcodescanner, externes Bedienfeld													
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC				■													
Digitale I/O-Schnittstelle mit 8 Ein- und Ausgängen				□													
Betriebsdaten																	
Spannung				100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC													
Leistungsaufnahme				Standby < 10 W / typisch 100 W / max. 200 W													
Temperatur /		Betrieb		+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend													
Luftfeuchtigkeit		Lager		0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend													
		Transport		–25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend													
Zulassungen				CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg. → BIS, KC-Mark nicht für SQUIX 8.3													
Bedienfeld																	
Touchscreen LCD-Farbdisplay		Bildldiagonale		"		4,3											
		Auflösung Breite x Höhe		px		272 x 480											

¹⁾ Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen.

²⁾ beim Abreißen, Schneiden, Aufwickeln

³⁾ Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

Etikettendrucker mit zentrierter Materialführung

● typisch ○ möglich ■ Standard □ Option

		1.11, 1.12				1.14			
Typ		SQUIX 4.3 M		SQUIX 4 M		SQUIX 4.3 MT		SQUIX 4 MT	
Druckprinzip	Thermotransfer	●	●	●	●	●	●	●	
	Thermodirekt	●	●	○	–	●	○	–	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600	300	300	600	
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150	300	300	150	
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7	108,4	105,7	105,7	
Drucklänge	bis mm	13.500	6.000	6.000	1.500	6.000	6.000	1.500	
Druckbeginn	Abstand zur Anlegekante	zentriert							
UHF-RFID									
UHF-RFID Modul		□		□		–		–	
Material ¹⁾									
Papier, Karton, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec		●				●			
RFID-Etiketten gemäß separater Spezifikation		●		●		–		–	
Schrumpfschlauch	konfektioniert	●				○			
	endlos, flachgepresst	●				○			
Textilbänder		○				●			
Konfektionierung	auf Rolle, Leporello, Spule	●				●			
	Rollendurchmesser	bis mm	205						
	Kerndurchmesser	mm	38,1 - 76						
	Wicklung		außen oder innen						
Etiketten	Breite	mm	4 - 110				4 - 110		
	Höhe ohne Etikettenrückzug ²⁾	ab mm	3				4		
	mit Etikettenrückzug ²⁾	ab mm	4				6		
	mit Etikettenr. beim Spenden	ab mm	6				–		
	Dicke	mm					0,03 - 0,6		
Trägermaterial	Breite	mm	9 - 114				9 - 114		
	Dicke	mm					0,03 - 0,16		
Endlosmaterial	Breite	mm	9 - 114				9 - 114		
	Dicke	mm	0,03 - 0,5				0,03 - 0,5		
Schrumpfschlauch	Gewicht (Karton)	bis g/m²	300				300		
	Breite konfektioniert	bis mm	114				114		
	endlos, flachgepresst	mm	4 - 85				4 - 85		
	Dicke	bis mm	1,1				1,1		
Schlauch	endlos rund oder oval	Höhe bis mm	5				–		
Transferfolie ³⁾	Farbseite		außen oder innen						
	Rollendurchmesser	bis mm	80						
	Kerndurchmesser	mm	25,4						
	Laufänge	bis m	600						
	Breite	mm	25 - 114						
Interner Aufwickler bei Spendegegeräten									
Außendurchmesser		bis mm	142				–		
Kerndurchmesser		mm	40				–		
Wicklung			außen				–		
Druckmaße und -gewichte									
Breite x Höhe x Tiefe		mm	252 x 288 x 460				252 x 288 x 460		
Gewicht		kg	10				10		
Etikettensensoren mit Positionsanzeige									
Durchlichtsensor		für	Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien						
Reflexsensor		von unten oder oben	für	Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien					
Abstand Sensor		von Mitte zur Anlegekante zentriert	mm	0 - 55					
Materialdurchlasshöhe		bis mm	2, optional 5						
Schnittstellen									
RS232-C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit		■							
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss		■							
Ethernet 10/100 Mbit/s IPv4 und IPv6		LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC							
2 x USB Host am Bedienfeld, 2 x USB Host auf der Rückseite		Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, Tastatur, Barcodescanner, externes Bedienfeld							
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC		■							
Digitale I/O-Schnittstelle mit 8 Ein- und Ausgängen		□							
Betriebsdaten									
Spannung		100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC							
Leistungsaufnahme		Standby <10 W / typisch 100 W / max. 200 W							
Temperatur /		Betrieb	+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend						
Luftfeuchtigkeit		Lager	0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend						
		Transport	–25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend						
Zulassungen		CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg.							
Bedienfeld									
Touchscreen LCD-Farbdisplay		Bilddiagonale	4,3						
		Auflösung Breite x Höhe	272 x 480						

¹⁾ Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen.

²⁾ beim Abreißen, Schneiden, Aufwickeln

³⁾ Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard □ Option

Elektronik		
Prozessor 32 Bit Taktrate	MHz	800
Arbeitsspeicher (RAM)	MB	256
Datenspeicher (IFFS)	MB	50
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC)	bis GB	512
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr		■
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)		■
Einstellungen		
Drucken	Region:	
Etiketten	- Sprache	
Transferfolie	- Land	
Abreißen	- Tastatur	
Spenden	- Zeitzone	
Schneiden	- Zeit	
Etikettieren	Anzeige:	
Schnittstellen	- Helligkeit	
Fehler	- Energiesparmodus	
	- Orientierung	
	Interpreter	
Statusleiste		
Datenempfang	WLAN	
Datenstrom aufzeichnen	Ethernet	
Transferfolie Vorwarnung	USB Slave	
SD-Speicherkarte gesteckt	Uhrzeit	
USB-Speicherstick gesteckt		
Überwachungen		
Transferfolie Wickelrichtung	Druckkopf Spannung	
Transferfolie Vorwarnung	Druckkopf Temperatur	
Transferfolie Ende	Druckkopf offen	
Material Ende	Andruckrolle offen	
	(Spendegerät, Separator)	
	Peripheriefehler	
Testeinrichtungen		
Systemdiagnose	beim Einschalten, inklusive Druckkopferkennung	
Infoanzeige, Testausdruck, Analyse	Statusausdruck	Testgitter
	Schriftenliste	Etikettenprofil
	Gerätestatus	Ereignisliste
	WLAN-Status	Monitormodus
Statusmeldungen	- Ausdruck zu Geräteeinstellungen, z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler	
	- Abfrage des Gerätestatus per Softwarebefehl	
	- Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.	
Schriften		
Schriftarten intern vorhanden	5 Bitmap-Fonts: 12 x 12 Punkte 16 x 16 Punkte 16 x 32 Punkte OCR-A OCR-B	7 Vektor-Fonts: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
speicherbar	TrueType-Fonts	
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R westeuropäisch osteuropäisch Chinesisch vereinfacht Chinesisch traditionell Thai	kyrillisch Griechisch Latein Hebräisch Arabisch
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°	
Vektor- / TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°	
Schriftschnitte	fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von den Schriftarten	
Zeichenabstand	variabel oder Monospace	

Grafiken		
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen - gefüllt und gefüllt mit Verlauf	
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes		
Lineare 1D-Barcodes	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128 / GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Ident- und Leitcode der Deutschen Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
2D- und Stapelcodes	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code rMQR Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix GS1 Digital Link (QR und DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start / Stop-Code abhängig vom Codetyp	
Software		
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □
Lauffähig auch mit	CODESOFT Software Spectrum NiceLabel BarTender	
Stand-alone-Betrieb		■
Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für	Windows 10 Windows 11	Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025 ■
Apple-Druckertreiber	ab Mac OS X 10.6	■
Linux-Druckertreiber	ab CUPS 1.2	■
Programmierung	Druckersprache JScript abc Basic Compiler ZPL II (Der Datenstrom ist vorab zu testen.)	■ ■ □
Integration	SAP Database Connector	■ ■
Verwaltung	Druckerüberwachung Konfiguration im Intranet und Internet	■ ■

cab verwendet Freie und Open Source Software in den Produkten. Informationen unter www.cab.de/opensource

OPC UA

Die cab Drucker der aktuellen Generation sind vorbereitet für die Interaktion mit Maschinen und Komponenten unterschiedlicher Hersteller in Industrieanlagen.

Ein OPC UA-Server und -Client ist in die Firmware integriert.




Weitere Informationen
unter www.cab.de/opcu

Etikettensoftware cablabel S3

Gestalten, Drucken, Verwalten

cablabel S3 erschließt die volle Leistungsfähigkeit der cab Geräte. Zunächst ist das Etikett zu gestalten. Durch den modularen Aufbau kann cablabel S3 schrittweise an Bedürfnisse angepasst werden. Um Funktionen wie die native Programmierung mit JScript zu unterstützen, sind Elemente wie der JScript-Viewer als Plugin eingebunden. Die Designeroberfläche und der JScript-Code werden live abgeglichen. Sonderfunktionen wie der Database Connector oder Barcodeprüfgeräte können integriert werden.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.cab.de/cablabel

Stand-alone-Druck

Dieser Betriebsmodus ermöglicht es dem Drucker, Etiketten aufzurufen und zu drucken, auch wenn er vom Hostsystem getrennt ist. Das Etikettenlayout wird mit einer Etikettensoftware wie der cablabel S3 oder durch Direktprogrammierung mit einem Texteditor am PC erstellt. Etikettenformate, Text- und Grafikdaten sowie Datenbankinhalte werden auf einer Speicherkarte, einem USB-Speicherstick oder dem internen Datenspeicher IFFS abgelegt. Lediglich die variablen Daten werden über Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und/oder mit dem Database Connector vom Host abgerufen und ausgedruckt.



Druckersteuerung

Treiber



Für die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3 bietet cab Treiber an.



Treiber sind zum kostenlosen Download unter www.cab.de/support verfügbar.



Programmierung



JScript

Für die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-Programmiersprache JScript entwickelt. Anleitung zum kostenlosen Download unter www.cab.de/programmierung



abc Basic Compiler

Zusätzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestandteil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor die Daten an die Druckaufbereitung übermittelt werden. Es lassen sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die bestehende Druckeranwendung eingreifen zu müssen. Außerdem können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel einer Waage, einem Barcodescanner oder einer SPS, übernommen werden.

Anbindung an SAP®

Etiketten lassen sich aus SAP¹⁾ heraus auf cab Geräten und Systemen drucken. Es gibt hierzu verschiedene Methoden:

- Drucken mit SAPscript
- Drucken mit SmartForms
- Drucken mit Adobe Interactive Forms

Detaillierte Anleitung unter www.cab.de/sap

Druckerverwaltung



Konfiguration im Intranet und Internet

Der im Drucker integrierte HTTP- und FTP-Server ermöglicht über Standardprogramme wie Webbrowser oder FTP-Clients die Überwachung und Konfiguration des Druckers, das Firmware-update und die Speicherkartenverwaltung. Per SNMP- und SMTP-Client werden via E-Mail oder SNMP-Datagramm Status-, Warn- und Fehlermeldungen an Administratoren oder Benutzer gesendet. Ein Timeserver synchronisiert die Uhrzeit und das Datum.



Database Connector

Druckern mit Netzwerkanschluss wird ermöglicht, Daten aus einer zentralen ODBC- oder OLEDB-fähigen Datenbank direkt abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann während des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurückschreiben.

¹⁾ SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE.


Zubehör / Optionen Übersicht

● typisch ○ möglich ■ Standard □ Option

Pos.		Basis- gerät	Spende- gerät	1.1, 1.2 SQUIX 2	1.3, 1.4 SQUIX 4.3 SQUIX 4	1.5, 1.6 SQUIX 6.3	1.7, 1.8 SQUIX 8.3	1.11, 1.12 SQUIX 4.3 M SQUIX 4 M	1.14 SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT
2.6	Druckwalzen DR4-M30, -M60, -M80	●	●	-	-	-	-	□	□
2.7	Druckwalze DRS	●	●	□	□	□	□	□	□
2.8	Externes Bedienfeld / Anschlusskabel USB	●	●	□	□	□	□	□	□
2.9	Etikettenlichtschranke 4,5	●	-	□	□	□	□	□	□
2.10	Kopfandrucksystem für reduzierten Andruck	●	●	□	□	□	□	□	□
2.11	Ableitbürste	●	●	□	□	□	□	□	■
2.12	Adapter 100	●	●	□	□	□	□	□	□
2.13	SD-Speicherkarte	●	●	□	□	□	□	□	□
2.14	USB-Speicherstick	●	●	□	□	□	□	□	□
2.15	USB-WLAN-Stick	●	●	□	□	□	□	□	□
2.16	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne	●	●	□	□	□	□	□	□
UHF-RFID									
1.13	UHF-RFID-Modul	●	●	-	□	□	□	□	-
Spenden									
2.18	Spendelichtschranke PS800	-	●	□	□	□	□	-	-
2.19	Spendelichtschranke PS900	-	●	□	□	□	□	□	-
2.20	Spendelichtschranke PS1000 MP	-	●	-	-	-	-	□	-
2.21	Verlängerte Spendekante DP210, DP410, DP610	-	●	□	□	□	-	□	-
2.22	Produktsensor mit Reflektor	-	●	□	□	□	□	□	-
Schnittstellen, Taster									
3.1	Digitale I/O-Schnittstelle	●	●	□	□	□	□	□	□
3.2	I/O-Schnittstellenstecker, SUB-D, 25-polig	●	●	□	□	□	□	□	□
3.3	Etikettenauswahl - I/O-Box	●	●	□	□	□	□	□	□
3.4	Handtaster TR2	●	●	□	□	□	□	□	□
3.5	Fußtaster	●	●	□	□	□	□	□	□
Anschlusskabel									
4.1	Anschlusskabel RS232-C	●	●	□	□	□	□	□	□
Schneiden, perforieren									
5.1	Schneidemesser CSQ 401/CSQ 402	●	○	-	■ oder □	-	-	■ oder □	-
5.2	Perforationsmesser PSQ 403, PSQ 410	●	○	-	-	-	-	□	-
5.3	Schneidemesser CU200, CU400, CU600, CU800	●	○	□	□	□	□	□	□
5.4	Perforationsmesser PCU400/2,5, PCU400/10	●	○	-	□	-	-	□	□
Stapeln, scannen									
5.5	Stapler ST400 M mit Schneidemesser und Untergestell	●	○	-	-	-	-	□	□
5.6	Scanner CC200-SQ	●	●	□	□	□	□	□	-
Aufwickeln, abwickeln									
6.1	Umlenkleche RG200, RG400	-	●	□	□	-	-	□	-
6.2	Externe Aufwickler ER1/210, ER2/210 ¹⁾ , ER3/210	●	○	-	□	□	□	○	-
6.3	Externe Aufwickler ER4/300, ER6/300	●	○	-	□	□	-	○	-
6.4	Externe Abwickler EU4/300, EU6/300	●	○	-	□	□	-	□	□
6.5	Verbindungsset für Auf- und Abwickler	●	○	-	□	□	□	□	□
Röhrchen etikettieren									
7.1	Tube-Applikator AXON 2	-	●	-	-	-	-	□	-
Kabel etikettieren									
7.2	Wickelapplikator WICON	-	●	-	-	-	-	□	-
Applikatoren, Spendemodule									
7.3	Applikatoren SQ 1000-220, -300, -400, -520	-	●	□	□	□	-	□	-
7.9	Applikator SQ 3200	-	●	□	□	-	-	□	-
7.12	Spendemodule S5104, S5104M, S5106	-	●	-	□	□	-	□	-
Montagehilfen									
8.1	Montageplatte	-	●	□	□	□	-	□	-
8.2	Profile 40, 80, 120, 160, 200, 300 mm	-	●	□	□	□	-	□	-
8.3	Grundplatte 500 x 255 mm	-	●	□	□	□	-	□	-
8.4	Grundplatte mit XY-Anschlag und Produktsensor	-	●	□	□	□	-	□	-
8.5	Bodenstativ 1600	-	●	□	□	□	-	□	-
8.6	Druckeraufnahme	-	●	□	□	□	-	□	-
Spezialdeckel, Schutzgehäuse									
9.1	mit ESD-Oberfläche	●	●	□	□	□	-	□	□
9.2	für den Lebensmittelbereich	●	●	-	□	□	-	□	□
9.3	Edelstahl-Schutzgehäuse für den Lebensmittelbereich	●	●	-	□	□	-	□	-

¹⁾ aus der Druckerserie A+, auf SQUIX angepasst; geliefert, bis externe Aufwickler ER20x lieferbar sind

Zubehör

2.6		Druckwalze DR4-M30 für Träger- oder Endlosmaterial bis 30 mm Breite Druckwalze DR4-M60 für Träger- oder Endlosmaterial bis 60 mm Breite Druckwalze DR4-M80 für Träger- oder Endlosmaterial bis 80 mm Breite Gummierung: synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit
2.7		Druckwalze DRS4 für Materialbreiten bis 120 mm Gummierung: Silikon für besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindrucktoleranz
2.8		Externes Bedienfeld Ist das Bedienfeld des Druckers nicht zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschlossen werden. gleiche Funktionalität wie am Drucker Landscape- oder Porträtmodus Bedienbarkeit beliebig am externen Bedienfeld oder am Drucker Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device cab stellt spezifizierte USB-Anschlusskabel für die Stromversorgung zur Verfügung. Längen 1,8 m bis 16 m
2.9		Etikettenlichtschanke 4,5 mit Durchlasshöhe bis 5 mm für SQUIX 4/4.3 M mit zentrierter Materialführung
2.10		Kopfandrucksystem für reduzierten Andruck Bei Thermodirektdruck ist ein reduzierter Kopfandruck ausreichend. Der geringere Andruck am Druckkopf erhöht dessen Lebensdauer.
2.11		Ableitbürste Hauptsächlich bei Kunststoffmaterialien wird nach dem Druck die elektrostatische Aufladung abgeleitet.
2.12		Adapter 100 für Etikettenrollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm und einem Außendurchmesser größer 180 mm
2.13		SD-Speicherkarte
2.14		USB-Speicherstick
2.15		USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n Hotspot oder Infrastructure Mode
2.16		USB-WLAN-Stick mit Stabantenne für größere Reichweiten 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac Hotspot oder Infrastructure Mode
2.18		Spendelichtschanke PS800 für linksbündige Materialführung Die Lichtschanke erkennt das Etikett in der Spende position. Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch das nächste gedruckt. Etikettenbreite ab 16 mm Etikettenhöhe ab 6 mm Abstand zur Anlegekante 7 mm
2.19		Spendelichtschanke PS900 für linksbündige oder zentrierte Materialführung Der Sensor ist verschiebbar und wird für besonders kleine oder beliebig geformte Etiketten verwendet. Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch das nächste gedruckt. Etikettenbreite ab 4 mm Etikettenhöhe ab 6 mm Linksbündig: Abstand zur Anlegekante 12-60 mm Zentriert: Position Mitte Zentrierung
2.20		Spendelichtschanke PS1000 MP für zentrierte Materialführung Die Lichtschanke erkennt das Etikett in der Spende position. Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch das nächste gedruckt. Etikettenbreite ab 4 mm Etikettenhöhe ab 6 mm Position Mitte Zentrierung
2.21		Verlängerte Spendekante DP210, DP410, DP610 für Etiketten mit starkem Kleber oder sehr dickem Trägermaterial, die sich schwierig ablösen lassen. Nur in Verbindung mit Drucken auf Anforderung per Taste im Display oder Steuersignal. Eine Spendelichtschanke ist nicht einsetzbar.
2.22		Produktsensor mit Reflektor zur automatischen Produkterkennung auf dem Transportband
3.1		Digitale I/O-Schnittstelle Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster wird der Etikettiervorgang gestartet. Gleichzeitig werden Status- und Fehlermeldungen ausgegeben.
3.2		I/O-Schnittstellenstecker, SUB-D, 25-polig mit Schraubklemmen zum Anschluss aller Steuersignale an die I/O-Schnittstelle
3.3		Etikettenauswahl - I/O Box Von einer übergeordneten Steuerung, z. B. SPS, können pro Box bis zu 16 Etiketten von der Speicherkarte ausgewählt werden. Es sind zwei Boxen anschließbar. Als I/O-Box lassen sich einfache SPS-Steuerabläufe über je vier Ein- und Ausgänge per abc-Programmierung realisieren.
3.4		Handtaster TR2 an der digitalen I/O-Schnittstelle
3.5		Fußtaster an der digitalen I/O-Schnittstelle
4.1		Anschlusskabel RS232-C 9/9-polig, Länge 3 m

Schneiden, perforieren

5.1



Schneidmesser CSQ

5.2



Perforationsmesser PSQ

Schneidmesser CSQ 401/CSQ 402 für alle SQUIX 4-Geräte am Drucker montiert oder als Zubehör lieferbar.

Es werden Papier- und Selbstklebeetiketten, Karton-, und Kunststoffmaterialien oder Schrumpfschläuche geschnitten. Zum Materialwechsel ist das Messer abschwinkbar.

Das CSQ 402 hat einen stärkeren Motor und titanbeschichtete Messer. Sie gewährleisten eine hohe Schneidleistung auch durch dicke Materialien wie Karton und Schrumpfschlauch, sowie das Schneiden durch Selbstklebematerialien. Zur Verschleißkontrolle wird die Anzahl der Schnitte gespeichert.

Perforationsmesser PSQ 403/PSQ 410 für alle SQUIX 4M-Geräte
Es werden Endlosmaterialien wie Schrumpfschläuche perforiert und geschnitten, um diese anschließend von Hand zu trennen.

Der technische Aufbau entspricht dem CSQ 402.

Schneidmesser			CSQ 401	CSQ 402		
Perforationsmesser					PSQ 403	PSQ 410
Verwendung			SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M		SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M	
Perforieren	Stegabstand	mm	-	-	2,5	2,5
	Stegbreite	mm	-	-	0,4	0,4
	Anzahl Stege	Stück	-	-	6	10
Material	Breite	bis mm	120	120	114	114
	Gewicht Karton	bis gr/m²	200	300	300	300
	Dicke	mm	0,7	1,1	1,5	1,5
Schnittlänge		ab mm	10			
Durchlasshöhe Material		bis mm	2,0	2,0	2,0	2,0
Schnittleistung*		Schnitte/min	120	200	200	200
Überwachungen			Messerendlage nicht erreicht, Messerabdeckung abgenommen			
Auffangbox						
Etikettenhöhe		bis mm	100			

*bei Materialhöhe 1 mm, ohne Rückzug

5.3



Schneidmesser CU

5.4



Perforationsmesser PCU

Schneidmesser CU

Es werden Papier- und Selbstklebeetiketten-, Karton-, Textil- und Kunststoffmaterialien oder Schrumpfschläuche geschnitten.

In der **Auffangbox** können bis ca. 50 Etiketten abgelegt werden.

Perforationsmesser PCU400

Es werden Endlosmaterialien wie Textil oder Schrumpfschläuche perforiert und geschnitten, um diese anschließend von Hand zu trennen.

Schneidmesser			CU200	CU400	PCU400	CU600	CU800
Perforationsmesser					2,5 10		
Verwendung			SQUIX 2	SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT		SQUIX 6.3	SQUIX 8.3
Perforieren	Stegabstand	mm	-	-	2,5	10	-
	Stegbreite	mm	-	-	0,5	-	-
Material	Breite	bis mm	67	120	114	85	180
	Gewicht Karton	gr/m ²			60 - 300		232
	Dicke	mm		0,05 - 1,1			0,05 - 0,5
Schnittlänge			ab mm				
Durchlasshöhe			bis mm				
Schnittleistung*			Schnitte/min				
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht				
Auffangbox							
Etikettenhöhe			bis mm	-	100	-	-
							-

*bei Materialhöhe 1 mm, ohne Rückzug

Das CU400 wird durch die Schneidmesser der CSQ-Serie ersetzt.

Stapeln

5.5



Stapler ST400 M mit Schneidemesser

- 1 Die bedruckten Materialien werden geschnitten und gestapelt. Ist die maximale Stapelhöhe erreicht, wird der Druckvorgang unterbrochen. Bei steifen oder gebogenen Materialien kann es zu Einschränkungen kommen. Wir empfehlen, solche Anwendungen bei uns im Hause testen zu lassen.
- 2 Mit dem Untergestell können die Geräte beliebig auf der Tischfläche platziert werden.

Stapler mit Schneidemesser			ST400 M
Verwendung			SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT
Material	Breite	mm	20 - 100
	Gewicht Karton	gr/m ²	60 - 300
	Dicke	mm	0,05 - 0,8
Schnittlänge			20 - 150
Durchlasshöhe			bis mm 1,2
Schnittleistung*			Schnitte/min 100
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht, Papierstau, Deckel Stapler offen, Stapelhöhe erreicht
Stapelhöhe			bis mm 100

*bei Materialhöhe 1 mm, ohne Rückzug



Ablagetisch - Etikett B x H

Ablagetisch und Schutzabdeckung werden auf die Etikettengröße abgestimmt. Sie sind separat anzufordern.

Scannen

5.6



Scanner CC200-SQ für lineare 1D-Barcodes, 2D- und Stapelcodes

Eine Kamera prüft die Lesbarkeit oder den Inhalt eines horizontal oder vertikal gedruckten Codes direkt nach dem Drucken. Bei fehlerhaftem Code stoppt der Druckvorgang und das Etikett kann von Hand entnommen werden. Optional wird es vom Drucker nach dem Stopp zurückgezogen und geschwärzt.

Der Scanner ist im Abreißmodus oder Spendebetrieb einsetzbar.

Scanner			CC200-SQ
Verwendung			alle SQUIX-Drucker
Leseentfernung			mm 45 - 150
Lesewinkel			° -15 bis +15
Anzahl der Codes pro Etikett			1
Überwachungen	GOODBAD		Prüfen auf Lesbarkeit
	VERIFY		Prüfen der Lesbarkeit und Vergleich des Ergebnisses mit den ursprünglich erhaltenen Daten

Weitere Informationen unter www.cab.de/cc200

Aufwickeln, abwickeln mit oder ohne Pappkern

6.1



Umlenkbliche RG für internes Aufwickeln

Das interne Aufwickeln erfolgt bei Druckern mit Spendefunktion. Die Spendekante wird hierbei durch ein Umlenkblech ersetzt.

Umlenkblech		RG200	RG400	
	Verwendung	SQUIX 2 P	SQUIX 4.3 P SQUIX 4 P	SQUIX 4.3 MP SQUIX 4 MP
	Materialbreite bis mm	67	120	114
	Rollendurchmesser bis mm	142		
	Spannachse für Kerndurchmesser mm	38,1 - 40		
	Wicklung	außen		

6.2



Externe Aufwickler ER1, ER2, ER3 für direkten Druckeranschluss

Der Aufwickler ist mit dem Etikettendrucker verschraubt. Etikettenwicklung wahlweise außen oder innen. Die elektronische Regelung über den Pendelarm sorgt für gleichmäßige, straffe Wicklung.

Externer Aufwickler	ER1/210	ER2/210	ER3/210
Verwendung	SQUIX 2 SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M	SQUIX 6.3	SQUIX 8.3
Materialbreite bis mm	120	180	235
Rollendurchmesser bis mm	205		
Kerndurchmesser mm	40 auf Wickelachse oder Pappkern 76 auf Pappkern über Adapter		
Wicklung	außen oder innen		

6.3



Externe Aufwickler ER4, ER6 mit eingebautem Netzgerät

Der Aufwickler kann auch an Fremddruckern verwendet werden. Etikettenwicklung wahlweise außen oder innen. Die elektronische Regelung über den Pendelarm sorgt für gleichmäßige, straffe Wicklung.

Externer Aufwickler	ER4/300	ER6/300
Verwendung	SQUIX 2 SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M	SQUIX 6.3
Materialbreite bis mm	120	180
Rollendurchmesser bis mm	300	
Kerndurchmesser mm	40 auf Wickelachse oder Pappkern 76 auf Pappkern über Adapter	
Wicklung	außen oder innen	
Verbindungsset	☐	☐

6.4



Externe Abwickler EU

ermöglichen bei schweren Rollen eine gleichmäßige Etikettenzuführung. Es können außen- und innengewickelte Rollen verwendet werden.

Externer Abwickler	EU4/300		EU6/300
Verwendung	SQUIX 4.3 SQUIX 4	SQUIX 4.3 M SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT	SQUIX 6.3
Materialbreite bis mm	120	114	180
Rollendurchmesser bis mm	300		
Kerndurchmesser mm	38,1		
mit Adapter mm	76		
Wicklung	außen oder innen		
Verbindungsset	☐	☐	☐

Röhrchen etikettieren



Tube-Applikator AXON 2

zum Etikettieren auf Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 22 mm, optional mit einem Durchmesser von 7 bis 16 mm. Siehe AXON-Katalog
Die Röhrchen können von Hand oder durch einen Greifer automatisch eingelegt und entnommen werden. Alternativ werden sie in eine Auffangbox ausgeworfen.

Tube-Applikator		AXON 2
Verwendung		SQUIX 4.3 MP, SQUIX 4 MP
Röhrchen	Durchmesser	mm 10 - 22
	Länge mit Kappe	mm 25 - 120
	Konizität	bis % 0,8
Etiketten	Material	Papier, Kunststoffe wie PET, PP
	Breite	mm 5 - 56
	Höhe	ab mm 12
Trägermaterial Breite		bis mm 60
Überwachungen		Applikator abgeschwenkt, kein Röhrchen vorhanden, falscher Röhrchendurchmesser



Weitere Informationen
zum AXON 2 unter
www.cab.de/axon2



Weitere Informationen
zum AXON 1 unter
www.cab.de/axon1

Kabel etikettieren



Wickelapplikator WICON


Es werden zylindrische Körper wie Einzeladern, Litzen, Kabel, Schläuche, Rohre oder Rundstäbe gekennzeichnet. Das Beschriftungsfeld wird mit transparentem Schutzlaminat umwickelt und damit dauerhaft vor Verschmutzung und Abrieb geschützt.

Wickelapplikator		WICON
Verwendung		SQUIX 4 MP
① Produktdurchmesser	mm	2,0 - 16,0
② Produktlänge	ab mm	134
③ Abstand Zentrierblende links-rechts	mm	124
④ Produktlänge Etikettenrand bis Anschlag	mm	25 - 120
⑤ Abstand Etikettenrand - Zentrierblende	mm	12,7
Durchbiegung auf 124 mm Länge	bis mm	1
⑥ Etiketten Breite	mm	12,7 - 50,8
Höhe	mm	19,1 - 70,0
Applikator	Zykluszeit drucken-applizieren oder applizieren-drucken	s 1,8 - 6
	Anzahl Wicklungen	2 - 10
	Wickelgeschwindigkeit	u/sec 3,0
	Anrollgeschwindigkeit der Wickelgeschwindigkeit	% 10 - 100
Start	automatisch nach dem Einlegen des Produkts von Hand	
	oder über Datenschnittstelle	
	oder über I/O-Schnittstelle	



Weitere Informationen zum WICON
und zu Etiketten unter
www.cab.de/wicon

① 1,5 mm Durchmesser nach Bemusterung und Freigabe



Applikator SQ 1000



Automatische Produktetikettierung

Der SQ 1000 ist eine Weiterentwicklung des bewährten S1000 mit zusätzlichen Funktionen bei voller Kompatibilität. Bestehende Lösungen können ohne Einschränkungen mit dem SQ 1000 weiter betrieben werden. Der SQ 1000 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine preiswerte Lösung für alle halbautomatischen Etikettieraufgaben. Mit einem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt.

Einfach konfigurierbar

Der Applikator kann vollständig über das Druckerbedienfeld eingestellt werden. Konfigurationen können gespeichert und wieder geladen werden. Automatische Kalibrierfunktionen machen das Einrichten besonders schnell.

Prozessüberwachung

Ausführliche Statistikwerte und differenzierte Fehlermeldungen ermöglichen eine ständige Prozessüberwachung und eine optimale Reaktion im Fehlerfall.

Updatefähig

Die Firmware der Applikatoren ist updatefähig über das Druckerbedienfeld oder den Webserver des Druckers. Neue Funktionen und Sonderlösungen können dadurch schnell getestet und im Feld verteilt werden.

1 Lange Lebensdauer

Die kugelgelagerten Führungsstangen sind verschleißarm.

2 Variable Produkthöhen

Mit dem Hubzylinder kann auf verschiedene Höhen etikettiert werden. Er ist in verschiedenen Hublängen lieferbar.

3 Druckluftwartungseinheit

Mikrofilter verhindern die Verschmutzung. Der Druckminderer gewährleistet eine dauerhaft gute Etikettierqualität.

4 Hohe Prozesssicherheit

Die Stütz- und Ansaugluft sowie die Hubgeschwindigkeit sind einstellbar. Für empfindliche Produkte und Verpackungen kann die Anpresskraft auf weniger als 10 N (1 kg) vermindert werden. Um Verschmutzungen in den Ansaugkanälen zu verhindern, werden diese nach jedem Etikettiervorgang freigeblasen.

5 Etikettengrößen

Es können Etiketten mit einer Breite von 25 bis 176 mm und einer Höhe von 25 bis 200 mm etikettiert werden.

6 Stützluft (Blasrohr nicht im Lieferumfang enthalten)

zum Anblasen der Etiketten an den Stempel

7 Stempel

Die Etiketten werden auf den Stempel aufgespendet und dort durch Unterdruck gehalten. Ein Hubzylinder bewegt den Stempel mit dem Etikett zum Produkt.

Applikator		SQ 1000 - 220	SQ 1000 - 300	SQ 1000 - 400	SQ 1000 - 520
Verwendung		SQUIX 2 P, SQUIX 4.3 P, SQUIX 4 P SQUIX 4.3 MP, SQUIX 4 MP, SQUIX 6.3 P			
Zylinderhub	mm	220	300	400	520
Stempelhub unterhalb Gerät	mm	64	144	244	364
Gewicht	ohne Verpackung kg	4,5	5	5,5	6,0
Leistungsaufnahme	max. W	15			
Druckluft	bar	4,5			
Taktrate	ca. ¹⁾	25 Etiketten/min			

¹⁾ ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s


Zubehör Applikator SQ 1000



Blasrohr

für Stützluft. Zur Unterstützung der Etikettenübernahme wird das Etikett von unten gegen den Stempel geblasen.


Für 2“- , 4“- oder 6“-Etikettieranwendungen lieferbar



Druckstempel

Die Ansaugbohrungen der universellen Druckstempel sind kundenseitig auf verschiedene Etikettengrößen anpassbar. Alternativ können Druckstempel maßgefertigt werden.


Druckstempel		A1021		
Ausführung		universal 70 x 60	universal 90 x 90	maßgefertigt
Etikettenbreite mm	SQUIX 2	25 - 63	-	25 - 63
	SQUIX 4 / 4.3	25 - 70	25 - 90	25 - 116
	SQUIX 6.3	-	-	50 - 176
Etikettenhöhe mm	SQUIX 2	25 - 60	-	25 - 200
	SQUIX 4 / 4.3		25 - 90	
	SQUIX 6.3	-	-	
Produktoberfläche		eben		
Produkthöhe		variabel		
Produktposition		in Ruhe		



Druckstempel gefedert

Der Federweg erlaubt das Etikettieren auf leicht schrägen Flächen.

Druckstempel gefedert		A1321		
Ausführung		universal 116x102	universal 116x152	maßgefertigt
Etikettenbreite mm	SQUIX 4 / 4.3	25 - 116		25 - 116
	SQUIX 6.3	-	-	50 - 176
Etikettenhöhe mm	SQUIX 4 / 4.3	25 - 102	25 - 152	25 - 200
	SQUIX 6.3	-	-	
Produktoberfläche		eben		
Produkthöhe		variabel		
Produktposition		in Ruhe		



Blasstempel

Bei druckempfindlichen Produkten kann das Etikett aufgeblasen werden. Der maßgefertigte Blasstempel fährt dazu auf eine fest eingestellte Höhe ca. 10 mm über dem Produkt.

Blasstempel		A2021	
Ausführung		maßgefertigt	
Etikettenbreite mm	SQUIX 2	25 - 63	
	SQUIX 4 / 4.3	25 - 116	
	SQUIX 6.3	auf Anfrage	
Etikettenhöhe mm	SQUIX 2	25 - 100	
	SQUIX 4 / 4.3	auf Anfrage	
	SQUIX 6.3	auf Anfrage	
Produktoberfläche		eben	
Produkthöhe		fest	
Produktposition		in Ruhe oder in Bewegung	



Anrollstempel

Das Etikett wird während des Drucks bis unter die Rolle vorgeschoben. Der Stempel fährt anschließend auf das Produkt. Das Etikett wird vom Produkt mitgenommen und angerollt.

Anrollstempel		A1411	
Ausführung		maßgefertigt	
Etikettenbreite mm	SQUIX 4 / 4.3	25 - 116	
	SQUIX 6.3	50 - 176	
Etikettenhöhe mm	SQUIX 4 / 4.3	80 - 200	
	SQUIX 6.3	80 - 200	
Produktoberfläche		eben	
Produkthöhe		variabel	
Produktposition		in Bewegung	

Applikator SQ 3200



Spendemodule



Etikettierung in Echtzeit

Der SQ 3200 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine preiswerte Lösung für alle Spendedrucker – sowohl für den halbautomatischen Betrieb als auch für den Einbau in Produktionslinien. Bedruckte Etiketten werden automatisch auf ein Produkt etikettiert.

Mit einem Drehzylinder wird das Etikett zwischen 45° und 95° zur Horizontalen positioniert und mit einem Kurzhubzylinder auf das Produkt abgesetzt.

Die Angaben zur Lebensdauer, Vorspende, Druckluft, Prozesssicherheit und Stützluft (**Blasrohr für Stützluft nicht im Lieferumfang enthalten**) entsprechen denen des Applikators SQ 1000 (siehe Seite 24).

Applikator	SQ 3200
Verwendung	SQUIX 2 P, SQUIX 4.3 P, SQUIX 4 P SQUIX 4.3 MP, SQUIX 4 MP
Drehzylinder	45° - 95°
Hubzylinder bis mm	30
Eintauchtiefe bis mm	5
Stempel F	
Gewicht ohne Verpackung kg	4,5
Leistungsaufnahme max. W	15
Druckluft bar	4,5
Taktrate ca. ¹⁾	20 Etiketten/min

¹⁾ ermittelt bei Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Druck- oder Blasstempel

werden entsprechend der Etikettengröße gefertigt.

Druckstempel	A3200-1100	
Verwendung	SQUIX 2 P	SQUIX 4.3 P, SQUIX 4 P SQUIX 4.3 MP, SQUIX 4 MP
Etikettenbreite mm	25 - 63	10 - 116
Etikettenhöhe mm	25 - 80	
Produktoberfläche	eben	
Produkt während Etikettiervorgang	in Ruhe	
Blasstempel	A3200-2100	
Verwendung	SQUIX 2	SQUIX 4.3, 4
Etikettenbreite mm	10 - 63	10 - 116
Etikettenhöhe mm	10 - 80	
Produktoberfläche	eben	
Produkt während Etikettiervorgang	in Ruhe oder Bewegung	

Spendemodule S5104, S5104 M, S5106

zum Etikettieren von Produkten im Durchlauf auf einem Transportband. Der Produktsensor erkennt die Etikettierposition. Der Spendevorgang wird gestartet, gleichzeitig wird das nächste Etikett bedruckt. Die Transportgeschwindigkeit muss auf die Druckgeschwindigkeit abgestimmt werden. Ein Reflexsensor überwacht die Positionierung.

Mit oder ohne Etikettensensor lieferbar

Spendemodul	S5104	S5104 M	S5106
Verwendung	SQUIX 4.3 P SQUIX 4 P	SQUIX 4.3 MP SQUIX 4 MP	SQUIX 6.3 P
Etikettenbreite mm	25 - 116	4 - 110	50 - 176
Etikettenhöhe mm	25 - 210	10 - 210	25 - 210
Abstand Druckzeile zur Spendekante mm	336 - 518		
Produktoberfläche	eben		
Produkthöhe	fest		
Produkt während Etikettiervorgang	in Bewegung, mit synchronisierter Geschwindigkeit zum Drucker		
Gewicht ohne Verpackung kg	2,5	2,5	3,5
Leistungsaufnahme max. W	n.a.		
Taktrate ca. ¹⁾	60 Etiketten/min		

¹⁾ ermittelt bei Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Montagehilfen für die Etikettendrucker SQUIX



Montagefuß

zur Befestigung des Etikettiersystems und der Produktaufnahme

1 Montageplatte


zur Befestigung des Etikettiersystems

2 Profil

Alu-Vierkantprofil, Standardlängen 40, 80, 120, 160, 200, 300 mm

3 Grundplatte

zur Befestigung der Produktaufnahme
Standardgröße 500 x 255 mm



Grundplatte mit XY-Anschlag und Produktsensor

Standardgröße 500 x 255 mm



Bodenstativ

Es ermöglicht schnellen, flexiblen Druckereinsatz an jeder Produktionslinie. Die Etikettierposition ist mit wenigen Handgriffen in Höhe und Breite auf das Produkt einstellbar. Vier Lenkrollen am Fahrgestell sorgen für Mobilität. Am Einsatzort wird das Stativ mittels Stellfüßen ausgerichtet.

Bodenstativ		1600
Gesamthöhe	mm	1.600
Etikettierhöhe	bis mm	1.400
Ausladung bis Mitte Etikett	mm	230 - 500
Fahrgestell	Breite x Höhe x Tiefe mm	600 x 140 x 860



Druckeraufnahme

Der Etikettendrucker wird auf der Montageplatte fixiert und mit einem Schnellverschluss verriegelt.

Etikettendrucker mit Spezialdeckeln oder Schutzgehäusen

9.1



Drucker mit ableitfähiger ESD-Oberfläche

für SQUIX 2, SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung sind alle Verkleidungsteile leitfähig nach DIN EN 61340-5-1:2016 ausgeführt.

Faltdeckel mit oberer Abdeckung als Ersatzteil lieferbar

9.2



Drucker für den Lebensmittelbereich

für SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Deckel magnetisch, damit abgesplitterte Teile durch Metalldetektoren oder Röntgeninspektionssysteme erkannt werden können

Blaue Oberfläche dient der optischen Unterscheidung zu den Nahrungsmitteln

Auf Anfrage kann die komplette Verkleidung detektierbar ausgeführt werden.

Das Material entspricht den Lebensmittelvorschriften wie EU Nr. 10/2011 und FDA CFR 21 177.2600.

9.3



Edelstahl-Schutzgehäuse für den Lebensmittelbereich

für SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Durch die frontseitige Öffnung werden die Etiketten abgenommen.

Für einen Materialwechsel wird der Frontdeckel geöffnet und der Drucker auf Teleskopschienen komplett herausgezogen.

Zur Reinigung mit dem Dampfstrahler wird die Klappe geschlossen.

Schutzart IP69K nach EN 60529

Wartung



Etikettensensoren

werden zum Reinigen mit Fingerdruck entriegelt und herausgezogen.



Druckköpfe

lassen sich mit wenigen Handgriffen tauschen. Justagen und Einstellungen sind im Allgemeinen nicht erforderlich.




Druckwalzen

sind zum Reinigen oder Wechseln mit einer Schraube schnell und einfach zu lösen.

Montagewerkzeug

Zum Wechseln sämtlicher Teile und zur Montage der Peripherie steckt ein Werkzeug griffbereit direkt am Gerät.



Service

Geschulte cab Servicetechniker unterstützen weltweit bei der Wartung und Reparatur der Geräte.

Schicken Sie Ihren Drucker an einen cab Servicestützpunkt oder an einen ausgewählten Servicepartner. Wir überprüfen und reparieren Ihr Gerät innerhalb weniger Arbeitstage. Bei Bedarf erhalten Sie zur Überbrückung ein Leihgerät.

Sie wünschen die Wartung und Reparatur in Ihrem Hause? Dann vereinbaren Sie mit unserer Serviceabteilung einen Termin: Tel. **+49 721 6626 300**, E-Mail: service.de@cab.de

Schulung

Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse zu cab Geräten für deren effektiven Einsatz, den Service und die Reparatur.

In Karlsruhe bieten wir Schulungen zu den Themen Bedienung, Etikettengestaltung, Software, Druckertreiber, Programmierung, Datenbankankbindung sowie zur Integration in Netzwerke oder übergeordnete ERP-Systeme an. Gerne übersenden wir Ihnen detaillierte Informationen zum aktuellen Schulungsangebot.

Individuell bieten wir auch auf Ihren Bedarf abgestimmte Schulungen an - bei uns in Karlsruhe oder bei Ihnen vor Ort.



Lieferprogramm

Etikettendrucker

Pos.		Artikel-Nr.	mit linksbündiger Materialführung
1.1		5977030 5977031	Etikettendrucker SQUIX 2/300 Etikettendrucker SQUIX 2/600
1.2		5977032 5977033	Etikettendrucker SQUIX 2/300P Etikettendrucker SQUIX 2/600P
1.3		5977014 5977015 5977001 5977002	Etikettendrucker SQUIX 4.3/200 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300 Etikettendrucker SQUIX 4/300 Etikettendrucker SQUIX 4/600
1.4		5977016 5977017 5977004 5977005	Etikettendrucker SQUIX 4.3/200P Etikettendrucker SQUIX 4.3/300P Etikettendrucker SQUIX 4/300P Etikettendrucker SQUIX 4/600P
1.5		5977034 5977035	Etikettendrucker SQUIX 6.3/200 Etikettendrucker SQUIX 6.3/300
1.6		5977036 5977037	Etikettendrucker SQUIX 6.3/200P Etikettendrucker SQUIX 6.3/300P
1.7 1.8		5977067 5977068	Etikettendrucker SQUIX 8.3/300 Etikettendrucker SQUIX 8.3/300P
Pos.		Artikel-Nr.	Linerless
1.9		5977080 5977081	Etikettendrucker SQUIX 4.3/200 L Etikettendrucker SQUIX 4.3/300 L
1.10		5977082 5977083	Etikettendrucker SQUIX 6.3/200 L Etikettendrucker SQUIX 6.3/300 L
Pos.		Artikel-Nr.	mit zentrierter Materialführung
1.11		5977018 5977019 5977010 5977011	Etikettendrucker SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker SQUIX 4.3/300M Etikettendrucker SQUIX 4/300M Etikettendrucker SQUIX 4/600M
1.12		5977022 5977023 5977007 5977008	Etikettendrucker SQUIX 4.3/200MP Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MP Etikettendrucker SQUIX 4/300MP Etikettendrucker SQUIX 4/600MP
Pos.		Artikel-Nr.	mit Separator (Textil)
1.14		5977024 5977012 5977025	Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MT Etikettendrucker SQUIX 4/300MT Etikettendrucker SQUIX 4/600MT

Verschleißteile SQUIX Linerless

Pos.	Artikel-Nr.	Schneidemesser für Linerless
1.17	5984573.001 5978541.001	Messer CSQL Messerbalken CSQL
1.18	5948329.001 5948327.001	Rotationsmesser CU600L Linearmesser CU600L

Nachrüstkit Linerless für SQUIX Standard

Pos.	Artikel-Nr.	
1.19	5987880	Nachrüstkit SQUIX 4L
	5987885	Nachrüstkit SQUIX 6L

Pos.	Artikel-Nr.	mit Option UHF-RFID
1.13	 xxxxxxx.406 xxxxxxx.407 xxxxxxx.408 xxxxxxx.409 xxxxxxx.606 xxxxxxx.608 xxxxxxx.806 xxxxxxx.808	UHF-RFID-Modul RS 4 UHF-RFID-Modul OM 4 UHF-RFID-Modul HS 4 UHF-RFID-Modul OM / RS 4 UHF-RFID-Modul RS 6 UHF-RFID-Modul HS 6 UHF-RFID-Modul RS 8 UHF-RFID-Modul HS 8
Pos.	Artikel-Nr.	mit Optionen
1.15	 xxxxxxx.124 xxxxxxx.124 xxxxxxx.124	Drucker mit ESD-Oberfläche Etikettendrucker SQUIX 2/xxx-ESD Etikettendrucker SQUIX 4/xxx-ESD Etikettendrucker SQUIX 6/xxx-ESD
1.16	 xxxxxxx.122 xxxxxxx.122	Drucker für den Lebensmittelbereich Etikettendrucker SQUIX 4/xxx-FOOD Etikettendrucker SQUIX 6/xxx-FOOD

Lieferumfang
Etikettendrucker Netz kabel Typ E+F, Länge 1,8 m Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m Betriebsanleitungen DE/EN
Online verfügbar
Betriebsanleitung in 30 Sprachen Konfigurationsanleitungen DE/EN/FR Serviceanleitungen DE/EN Ersatzteillisten DE/EN Programmieranleitung EN Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für Windows 10 Server 2016 Windows 11 Server 2019 Server 2022 Server 2025 Apple Mac OS X-Druckertreiber DE/EN/FR Linux-Druckertreiber DE/EN/FR Etikettensoftware cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector



<https://setup.cab.de>

Verschleißteile

Pos.	Artikel-Nr.	Benennung
2.1	 5977384.001 5977385.001 5977382.001 5977383.001 5977444.001 5987070.001 5977386.001 5977387.001 5987351.001	Druckkopf 2/300 Druckkopf 2/600 Druckkopf 4.3/200 Druckkopf 4.3/300 Druckkopf 4/300 Druckkopf 4/600 Druckkopf 6.3/200 Druckkopf 6.3/300 Druckkopf 8.3/300
2.2	 5954102.001 5954180.001 5954245.001 5954103.001	Druckwalze DR2 Druckwalze DR4 Druckwalze DR6 Druckwalze DR8
2.7	 5954985.001	Druckwalze DRS4
2.3	 5954104.001 5954183.001 5954246.001 5981495.001	Umlenkwalze RR2 Umlenkwalze RR4 Umlenkwalze RR6 Umlenkwalze RR8
2.4	 6012025.001 5987876.001	Druckwalze DRL4 Druckwalze DRL6
Pos.	Artikel-Nr.	Druckköpfe für OM, inkl. RFID-Antenne montiert
2.5	 5987177.001 5987178.001 5987179.001 5987688.001 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage	Druckkopf 4.3/200 Druckkopf 4.3/300 Druckkopf 4/300 Druckkopf 4/600 Druckkopf 6.3/200 Druckkopf 6.3/300 Druckkopf 8.3/300

Lieferprogramm

Zubehör


Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
2.6		5953700.001	Druckwalze DR4-M30
		5953701.001	Druckwalze DR4-M60
		5953702.001	Druckwalze DR4-M80
2.7		5954978.001	Druckwalze DRS2
		5954985.001	Druckwalze DRS4
		5954979.001	Druckwalze DRS6
2.8		6010186	Externes Bedienfeld
		5907718.001	Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m
		5907730.001	Anschlusskabel USB, Länge 3 m
		5907750.001	Anschlusskabel USB, Länge 5 m
		5907760.001	Anschlusskabel USB, Länge 11 m
2.9		5907765.001	Anschlusskabel USB, Länge 16 m
		5977530.001	Etikettenlichtschranke 4,5
2.10		6010840	Kopfandrucksystem 2L
		6010841	Kopfandrucksystem 4L
		6010842	Kopfandrucksystem 6L
2.11		5977797	Ableitbürste 2"
		5977739	Ableitbürste 4" / 6"
2.12		5959622	Adapter 100
2.13		5977370	SD-Speicherkarte
2.14		5977730	USB-Speicherstick
2.15		5978912.001	USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.16		5977731	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
Pos.		Artikel-Nr.	Spenden
2.18		5977585	Spendelichtschranke PS800
2.19		5984482	Spendelichtschranke PS 2/900
		5977538	Spendelichtschranke PS 4/900
2.20		5977735	Spendelichtschranke PS1000 MP
2.21		5977798	Verlängerte Spendekante DP210
		5978908	Verlängerte Spendekante DP410
		5977799	Verlängerte Spendekante DP610
2.22		5964300	Produktsensor, 25-polig mit Reflektor
Pos.		Artikel-Nr.	Schnittstellen
3.1		5977767	Digitale I/O-Schnittstelle
3.2		5917651	I/O-Schnittstellenstecker SUB-D, 25-polig
3.3		5948205	Etikettenauswahl - I/O-Box

Pos.		Artikel-Nr.	Taster
3.4		5955710	Handtaster TR2
3.5		5955711	Fußtaster
Pos.		Artikel-Nr.	Anschlusskabel
4.1		5550818	Anschlusskabel RS232-C 9/9-polig, Länge 3 m
Pos.		Artikel-Nr.	Schneiden, perforieren
5.1		5984550	Schneidemesser CSQ 401 mit Auffangbox
		5984565	Schneidemesser CSQ 402 mit Auffangbox
5.2		5984130	Schneide- und Perforationsmesser PSQ 403
		5984148	Schneide- und Perforationsmesser PSQ 410
5.3		5979032	Schneidemesser CU200
		5978900	Schneidemesser CU400 mit Auffangbox
		5979033	Schneidemesser CU600
		5984100	Schneidemesser CU800
5.4		5978901	Perforationsmesser PCU400/2,5
		5978920	Perforationsmesser PCU400/10
Pos.		Artikel-Nr.	Stapeln, scannen
5.5		5978902	Stapler ST400 M mit Schneidemesser und Untergestell
		xxxxxxx	Ablagetisch, Etikett B x H
5.6		5977840	Scanner CC200-SQ
Pos.		Artikel-Nr.	Aufwickeln, abwickeln
6.1		5979031	Umlenkblech RG200
		5978903	Umlenkblech RG400
6.2		5948102.597	Externer Aufwickler ER1/210
		5943251.597	Externer Aufwickler ER2/210
		5945802.597	Externer Aufwickler ER3/210
6.3		5946090	Externer Aufwickler ER4/300
		5946420	Externer Aufwickler ER6/300
6.4		5946091	Externer Abwickler EU4/300
		5946421	Externer Abwickler EU6/300
6.5		5978943	Verbindungsset für ER4, ER6 und EU4, EU6

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Lieferprogramm

Applikatoren, Spendemodule

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
7.1		5987150.xxx	Tube-Applikator AXON 2 mit Spendekante 56.1 (Ø14 mm) mit Transportwalze TRV 14 mit Auffangbox
7.2		5988000	Wickelapplikator WICON im Beipack - Druckwalzen DR4-M30, DR4-M60 - WICON-Spendekante
7.3		5987566 5987567 5987568 5987560	Applikator SQ 1000-220 Applikator SQ 1000-300 Applikator SQ 1000-400 Applikator SQ 1000-520
7.4		5949496 5987690 5987691	Blasrohr 2" SQ mit Halter Blasrohr 4" SQ mit Halter Blasrohr 6" SQ mit Halter
7.5		5949072	Universal-Druckstempel A1021 bis 70 x 60 (B x H)
		5949075	Universal-Druckstempel A1021 bis 90 x 90 (B x H)
		xxxxxxx	Druckstempel A1021 B x H
7.6		5949076	Universal-Druckstempel A1321 bis 116 x 102 (B x H)
		5949077	Universal-Druckstempel A1321 bis 116 x 152 (B x H)
		xxxxxxx	Druckstempel A1321 B x H
7.7		xxxxxxx	Blasstempel A2021 B x H
7.8		xxxxxxx	Anrollstempel A1411 B x H
7.9		5987569	Applikator SQ 3200
7.10		xxxxxxx	Druckstempel A3200-1100 B x H
7.11		xxxxxxx	Blasstempel A3200-2100 B x H
7.12		5976083 5976083.242 5987120 5979035 5979035.242	Spendemodul S5104 mit Etikettensensor Spendemodul S5104 ohne Etikettensensor Spendemodul S5104 M Spendemodul S5106 mit Etikettensensor Spendemodul S5106 ohne Etikettensensor

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Montagehilfen

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
8.1		5979036 5978910 5978923	Montageplatte SQUIX 2 Montageplatte SQUIX 4 Montageplatte SQUIX 6
8.2		5958365 5965929 5971136 5987701 5987702 5987703	Profil 40 Profil 80 Profil 120 Profil 160 Profil 200 Profil 300
8.3		5961203	Grundplatte 500 x 255 mm
8.4		5989277	Grundplatte mit XY-Anschlag und Produktsensor
8.5		5947400	Bodenstativ 1600
8.6		5979037 5978922 5979038	Druckeraufnahme SQUIX 2 Druckeraufnahme SQUIX 4 Druckeraufnahme SQUIX 6

Spezialdeckel

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
9.1		5977771.001 5977763.001 5977772.001	Faltdeckel SQUIX 2-ESD Faltdeckel SQUIX 4-ESD Faltdeckel SQUIX 6-ESD
9.2		5977764.001 5977774.001	Faltdeckel SQUIX 4-FOOD Faltdeckel SQUIX 6-FOOD

Schutzgehäuse

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
9.3		5979071 5979305	Edelstahlgehäuse SQUIX 4 Edelstahlgehäuse SQUIX 6

Etikettensoftware

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
11.7		Bundle	cablabel S3 Lite (Download unter cab.de)
		5588001	cablabel S3 Pro 1 WS
		5588100	cablabel S3 Pro 5 WS
		5588101	cablabel S3 Pro 10 WS
		5588150	cablabel S3 Pro 1 Zusatzlizenz
		5588151	cablabel S3 Pro 4 Zusatzlizenzen
		5588152	cablabel S3 Pro 9 Zusatzlizenzen
		5588002	cablabel S3 Print 1 WS
		5588105	cablabel S3 Print 5 WS
		5588106	cablabel S3 Print 10 WS
		5588155	cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz
		5588156	cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen
		5588157	cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen
		in Vorbereitung	cablabel S3 Print Server
11.10		9009950	Programmieranleitung EN, als gedrucktes Exemplar



Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.cab.de/squix

cab Produktübersicht

Etikettendrucker
MACH1, MACH2



Etikettendrucker
EOS 2



Etikettendrucker
EOS 5



Etikettendrucker
MACH 4S



Etikettendrucker
SQUIX 2



Etikettendrucker
SQUIX 4



Etikettendrucker
SQUIX 6.3



Etikettendrucker
SQUIX 8.3



Etikettendrucker
XD Q beidseitig



Etikettendrucker
XC Q zweifarbig



Druck- und Etikettiersysteme
HERMES Q



Druck- und Etikettiersysteme
Hermes C zweifarbig



Tube-Etikettiersysteme
AXON 1



Druckmodule
PX Q



Etiketten und Transferfolien



Etikettensoftware
cablabel S3



Etikettenspender
HS, VS



Etikettiergeräte
IXOR



Beschriftungslaser
XENO 4



Laserbeschriftungssysteme



Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermorschwihr
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapur
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapur
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartner in über 60 Ländern